

六機社お勧め商品

直結式小型防毒マスク、取替え式防じんマスク

顔に合った
マスク
が選べる!!

シリコンゴム製で
ソフトに密着。肌に優しい。

6種類のマスクサイズ
(SS・S・M・M/E・M/EE・L)

- * M/Eサイズが標準です。
- * M/Eサイズ以外は受注生産品です。



直結式小型防毒マスク

GM76-s

型式検定合格番号 第TN304号

コンパクトで密着性抜群

取り付け可能な吸収缶の種類も豊富です。

取り付けることのできる吸収缶

CA-108シリーズ

CA-104NIIシリーズ

*防じん機能付き吸収缶も豊富です。(キャップC33[別売]が必要)

写真の吸収缶は
CA-104NI/OVです。

取替え式防じんマスク 区分RL2

DR76U2-s

型式検定合格番号 第TM403号

広面積フィルタU2なので、呼吸が楽。

ろ過材は、撥水・撥油性なので、水も油もはじきます。


資源保護のため再生紙を使用しています

シゲマツ

創業1917年

顔に合ったマスクが選べるシリーズ 接顔体6種類

ぴったりサイズがきっとある。最適なマスクをお選びください。



標準サイズ

●M/Eサイズ以外は受注生産品です。

接顔体の材質が塩化ビニル(接顔体S~Lの5種類)のシリーズもあります。

写真の吸収缶は、CA-104NI/OVです。

直結式小型防毒マスク GM76-v2
型式検定合格番号 第TN257号

取り付けることのできる吸収缶
CA-104NIシリーズ
CA-107L/OV

写真の吸収缶は、CA-108/OVです。

直結式小型防毒マスク GM73-v
型式検定合格番号 第TN246号

取り付けることのできる吸収缶
CA-108シリーズ

オプション

吸水マット S7
マスク内に溜まる水分や汗等を吸水します。水洗いして、再使用できます。

携行袋
ベルト通し付きです。

マスクグリップ
ヘルメットとマスクおよび保護めがねのズレを防ぎます。

アルコール除菌スプレー
スプレーした後は数秒間放置し、軽く布等で拭きとるだけでOKです。

フィットチェック(罫)の方法

フィットチェッカー R3

吸気口にフィットチェッカーR3[別売]を取り付けます。軽く息を吸った時、顔と面体との接顔部分から、空気が流入しないことを確認します。(マスクが顔に吸い付く感じです。)

●改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。

●カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。

株式会社 重松製作所

ROCKY-SHA

六机社貿易(上海)有限公司

上海市延安西路2201号上海国际贸易中心2803室

Tel: 021-6270-5510, 6219-8025

Fax: 021-6270-5530

无锡分公司

无锡市新区锡士路新洲人家31-62/63号

Tel: 0510-8529-9102

Fax: 0510-8529-9103

昆山分公司

昆山市春晖路820号

Tel: 0512-3680-0923

Fax: 0512-3680-0921



ISO 9001 登録/認証取得:
本社(重松製作所、自行 検出所、製造部)および
食品における、おしんマスク、防護マスク、
電動ファン付き呼吸用保護具及び防護
マスクの設計・製作、販売及びサービス
業務(個人用マスク)の製造/販売

ISO 14001の認定も取得しています。
(取引事業所を含む重松製作所)